

## RB-M2

### رمانة يدوية غير مميتة مع الغاز مسيل للدموع

تم تصميم رمانة يدوية مع الغاز مسيل للدموع للوحدات العسكرية الخاصة ووحدات الشرطة لاستخدامها في عمليات مكافحة الشغب والسيطرة عليها لتعجيز الجماهير الغير المحمية بصورة مؤقتة في مناطق مفتوحة ومغلقة. لما تُلقى الرمانة على الهدف، تلوث المنطقة وتعجز الجماهير بصورة مؤقتة. تسبب تخريشا شديدا، إغاظة العيون والغشاء المخاطي، كثيرا من الدموع، الكحة، صعوبة التنفس والحنق بدون إصابات.

#### الوصف

جسم الرمانة أسطواني الشكل، مصنوع من الألومنيوم. يتكون من خليط التقانة النارية المخرش والمبني على الغاز المسيل للدموع. إن مبدأ العمل هو توليد حراري (لما تضرب الرمانة الهدف، تبعث موجة دخانية من المادة الفعالة في الوقت المحدد).

#### طريقة الاستعمال

امسك الرمانة قويا حتى يكون مقبض (EOT) مضغوطة على اليد، وأخرج حلقة الأمان. في تلك اللحظة، يتم إطلاق الصمامة الميكانيكية التي تفعل صمامة التأجيل بعد إلقاء الرمانة. بعد مرور مدة التأجيل ما بين ٢,٥ إلى ٣,٥ ثوان يتم إطلاق دخان مخرش كثيف من الجسم خلال فترة ٢٠-٣٠ ثانية القادمة. تؤمن مدة التأجيل الملائمة الاستعمال الآمين. لا توجد المخاطر من توليد النيران.

#### المواصفات



القطر	٣٦,٧ مم
الارتفاع	١٢٧ ± ٢ مم
وزن الرمانة	٢١٠ ± ٨ غ
وزن مواد التقانة النارية	٨٠ غ
الحشوة الفعالة	الغاز المسيل للدموع (CS)
الصمامة	ميكانيكية
مدة التأجيل	٣,٥ ± ٠,٥ ث
التفعيل	يدويا
مدة انبعاث الدخان	٢٥ ± ٥ ث
مدة التخزين	٥ سنوات
تعبئة النقل	علبة كرتونية مضادة للماء
التعبئة الداخلية	كيس PE
أبعاد العلبة	٢٦٥ × ٤٢٠ × ٩٠ مم
عدد الوحدات في العلبة	٣٢

